

Műanyag tömlő PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

Cikkszám: 8167916

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	25 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	130 mm
Belső Ø	15.3 mm
Min. hajlítási sugár	55 mm
Használati útmutató	TPE-U Ether alapú
A tömlő tulajdonságai	energiáláncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...87 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.3 MPa -0.95 bar...13 bar -13.775 psi...188.5 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on max. 0,7 MPa
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 HB
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.372 kg/m
Szín	kék
Shore-keménység	D 54 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)