

Modul csatlakozó MS4-MV1-F1A

Cikkszám: 8176695

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtől lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágneskeercsek
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	36 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Modul csatlakozó alapanyaga	POM erősen ötvözött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél