

Légtelenítés-védelem

VABD-D3-L-GN14

Cikkszám: 8177960

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-50 ... 60 °C
Gyártmány súlya	3.8 g
Felfogási mód	becsavarható külső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material vent screw	HP PA 12