


peremes manométer PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA

Cikkszám: 8178631

Új

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Display range	0 ... 1.6 MPa
A következő szabványnak felel meg:	EN 837-3
Névleges méret, manométer	63
Konstruktív felépítés	Csőrugós manométer
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Üzemi közeg	Nemesgázok semleges folyadékok
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Változó terhelés tényező	0.66
Mérés pontossági osztály	2,5
Védettség	IP43
Tárolási hőmérséklet	-40 ... 70 °C
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Material of threaded plug	Sárgaréz
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	Acél
Material screws	Acél
Ház színe	fekete
Gyártmány súlya	120 g
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	nincs acetilén nincs oxigén
Skála	Egyszeres skála