

handling modul EHMZ-ELCC-70-TB-KF-

Cikkszám: 8179240

FESTO



Minta ábrázolás

Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Hajtó tengely hatásos átmérője	30.558 mm
Munkalöklet	200 ... 1,200 mm
A felfogó felület szükséges simasága	0.1 mm/m
Fogasszík nyúlás	0.22 %
Fogasszík osztás	3 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Konstrukciós felépítés	Elektromechanikus lineáris modul fogasszikkal
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max.sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,05 mm
Ciklusidő	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	5 ... 45 °C
Max. Fx előtoló erő	600 N
Előtolási állandó	96 mm/U
Anyag megjegyzés	RoHS konform