

közelítéskapcsoló

SDBF-FES-1L-NU-K-9-N-LE

Cikkszám: 8182047

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	tömb konstrukció
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Kapcsoló kimenet	NPN
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	4 µs
Max.kimeneti áram	500 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	12 W
Feszültség kimaradás	1 V
Rövidzár védett	igen
Üzemi feszültségtartomány DC	6 ... 24 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	igen
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó, kimeneti irány	hosszában
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	PVC
Felfogási mód	Rögzítőkészlettel
Beépítési helyzet	tetszőleges
Ház színe	átlátszó
Material housing	PA
Kapcsolási állapot jelző	LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-4 ... 176 °F
Védettség	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III