


# Közelítéskapcsoló SDBF-FES-1L-NU-K-N-M8

Cikkszám: 8182049

FESTO



## Adatlap

| Jellemző  | Érték                                  |
|---|--|
| Kialakítás  | Blokkos kialakítás                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                      |
| Méret   | Pozíció                                |
| Mérési elv  | magnetorezisztív                       |
| Környezeti hőmérséklet                                | -4 °F...176 °F                         |
| Kapcsolókimenet                                       | NPN                                    |
| Kapcsolóelem-funkció                                  | Záró                                   |
| Bekapcsolási idő                                      | 4 Ís                                   |
| Max. kimeneti áram                                    | 500 mA                                 |
| Max. DC kapcsolási kapacitás                          | 12 W                                   |
| Feszültségesés  | 1 V                                    |
| Rövidzárlat elleni védelem                            | igen                                   |
| DC üzemi feszültségi tartomány                        | 6 V...24 V                             |
| Póluscserre elleni védelem                            | igen                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód            | Kábel aljzattal                        |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika         | M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma          | 3                                      |
| Csatlakozó kimenet iránya                             | mentén                                 |
| Kábelköpeny színe                                     | szürke                                 |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC                                    |
| Rögzítés módja  | felfogó készlettel                     |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                        |
| Ház színe   | áttetsző                               |
| Ház alapanyaga  | PA                                     |
| Kapcsolásiállapot kijelző                             | LED                                    |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -4 °F...176 °F                         |
| Védettség   | IP67<br>NEMA 4                         |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III                     |