

**Patron**  
**NPQX-D-PC10-T14-P10**  
Cikkszám: 8184510

**FESTO**



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                          |
| Névleges szélesség                           | 4.5 mm                                                            |
| A tömlő behelyezési mélysége                 | 11.93 mm                                                          |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | tömítés nélkül                                                    |
| Beépítési helyzet                            | vízszintes                                                        |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                                     |
| Kötegméret                                   | 10                                                                |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                     |
| Üzemi nyomás                                 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                             |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok    |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)      |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                   |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                                    |
| Terméksúly                                   | 2.15 g                                                            |
| Rögzítés módja                               | tartókapoccsal                                                    |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | Patron: 10 mm                                                     |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 1/4" külső Ø-jű tömlőhöz                                          |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                 |
| Ház alapanyaga                               | Megerősített PA                                                   |