


fékező ellenállás CACR-LE2-6-W60-V

Cikkszám: 8189339

Új

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	szabad konvekció függőleges
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	2,000 Ws
Teljesítmény 35% ED-nél és 20°C-on	180 W
Névleges teljesítmény, fékező ellenállás	60 W
Rated output, braking resistor at 380 V	60 W
Rated output, braking resistor at 780 V	60 W
Ellenállás érték	6 Ohm
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Max. surface temperature	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Védettség	IP54
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Gyártmány súlya	150 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	RoHS konform