


# Lefúvólap VABF-XA-12-M1-C

Cikkszám: 8191741

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Repedésnyomás	17 bar
Normál térfogatáram	5200 l/min
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	95 dB(A)
Hangteljesítményszint 1 m távolságban	106 dB(A)
Terméksúly	24.9 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Hangtompító alapanyaga	PE