

Fedősapka
NEAU-AK-M8
Cikkszám: 8196625

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	10 mm
Magasság	11 mm
Méret	M8x1
Kialakítás	Vakdugó
Rögzítés módja	menetes
Terméksúly	4.8 g
Kötegméret	8
Elektromos csatlakozó	Aljzat
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PBT
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Relatív páratartalom	0 - 90%
Tűzvizsgálat	UL94 V-0
Szín	fekete