


Tengelyirányú építőkészlet EAMM-A-S38-60P-G3

Cikkszám: 8197479

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	49 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	290 g
Interfészkód, működtető szerkezet	S38
Interfészkód Motor In	60P 60PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis