


Lökéscsillapító DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

Cikkszám: 8199039

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5
Löket	5 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.5 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas akkumulátorgyártásra a Festo belső meghatározása szerint F1A súlyossági fokozatban, a Cu/Zn/Ni használatára vonatkozó korlátozásokkal.
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max. ütközőerő	180 N
Max. meghúzási nyomaték	2 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	1 J
Max. energiafogyasztás óránként	2400 J
Visszaállító erő	5 N
Minimális betolási erő	18 N
Terméksúly	12 g
Tömegtartomány	8 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél