


# Guide unit FEN-25-250-KF

Cikkszám: 8204040

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték   |
|---------------------------------------|---|
| Méret                                 | 25  |
| Löklet                                | 250 mm  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| Vezető                                | Golyóscsapágyas vezető                                  |
| Szerkezeti felépítés                  | Vezető  |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L  |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...80 °C  |
| Max. erő Fy                           | 520 N   |
| Max. erő Fy, statikus                 | 830 N   |
| Max. Fz erő                           | 520 N   |
| Max. Fz erő, statikus                 | 830 N   |
| Max. Mx nyomaték                      | 15 Nm   |
| Statikus Mx max. nyomaték             | 24 Nm   |
| Max. My nyomaték                      | 20 Nm   |
| Max. My statikus nyomaték             | 31 Nm   |
| Max. Mz nyomaték                      | 20 Nm   |
| Max. nyomaték Mz, statikus            | 31 Nm   |
| Tolóerő                               | 15 N  |
| Mozgatott tömeg                       | 569 g   |
| Terméksúly                            | 1113 g  |
| Rögzítés módja                        | belső menettel  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                       |
| Vezetőelem alapanyaga                 | Edzett acél   |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |
| Járomlap alapanyaga                   | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                     |