


Vákuum szívókorong
OGVM-20X60-GV-N-G38F
Cikkszám: 8210276

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	5 mm
Min. munkadarabsugár	12.5 mm
Névleges szélesség	6 mm
Szívókorong mérete	20x60 mm
Szívókorong kapacitása	5 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	ovális harang alakú
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-A1/A2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	81 N
Függőleges keresztirányú erő névleges üzemi nyomás esetén	103 N
Terméksúly	21 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	Belső menet G3/8
Szín	fekete
Shore-keménység	60 +/- 5
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR