


Inline szűrő OAFA-C-Q4-E-E

Cikkszám: 8212638

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4 mm
Használati útmutató	A készülékház nem tisztítható poláros oldószerekkel (például alkohollal).
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szűrőfinomság	40 µm
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Üzemi közeg	Levegő
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas akkumulátorgyártásra a Festo belső meghatározása szerint F1A súlyossági fokozatban, a Cu/Zn/Ni használatára vonatkozó korlátozásokkal.
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	5.4 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	HNBR
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	PA