

# Kezelő készülék CDSV-P20-A

Cikkszám: 8217573

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                             | Érték                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Max. vezeték hossz                                   | 3 m                                                                 |
| Kezelő elemek                                        | 3 nyomógomb                                                         |
| Póluscsere elleni védelem                            | minden elektromos csatlakozóhoz                                     |
| Túlterhelés elleni védelem                           | elérhető                                                            |
| DC üzemi feszültségi tartomány                       | 15 V...30 V                                                         |
| Áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett       | Elektronika: $\leq 100$ mA                                          |
| Max. áramfelvétel                                    | 20 mA                                                               |
| KC-jel                                               | KC-EMC                                                              |
| LABS konformitás                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására          | Alkalmos csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a) |
| A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                   |
| Csapághőmérséklet                                    | -20 °C...80 °C                                                      |
| Relatív páratartalom                                 | 0 - 85%                                                             |
| Védettség                                            | IP40                                                                |
| Védelmi osztály                                      | III                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                               | 0 °C...50 °C                                                        |
| Terméksúly                                           | 21 g                                                                |
| Elektromos energiafogyasztás                         | 0.5 W                                                               |
| DC névleges üzemi feszültség                         | 24 V                                                                |
| Névleges használati magasság                         | $\leq 2000$ m NHN                                                   |
| Kijelzőtípus                                         | Világító LCD                                                        |
| Üzemkész állapot kijelző                             | háttérvilágításon keresztül                                         |
| Állapotkijelző                                       | Kék LED = normál állapot<br>Piros LED = hiba                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                | RoHS-kompatibilis                                                   |
| Ház alapanyaga                                       | Megerősített PA                                                     |