

Felfogó szögelem OAMM-A2-A-Q6

Cikkszám: 8228730

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas akkumulátorgyártásra a Festo belső meghatározása szerint F1A súlyossági fokozatban, a Cu/Zn/Ni használatára vonatkozó korlátozásokkal.
Max. meghúzási nyomaték	0.4 Nm
Terméksúly	3.7 g
Rögzítés módja	átmenő furattal az M4 csavarhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis