

Felfogó szögelem OAMM-A2-A-Q4

Cikkszám: 8228731

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas akkumulátorgyártásra a Festo belső meghatározása szerint F1A súlyossági fokozatban, a Cu/Zn/Ni használatára vonatkozó korlátozásokkal.
Max. meghúzási nyomaték	0.26 Nm
Terméksúly	1.36 g
Rögzítés módja	átmenő furattal az M3 csavarhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis