


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D60-80P-G2

Cikkszám: 8234792

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	75 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	1070 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D60
Interfészkód Motor In	80P 80PA 80RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis