

Műanyag tömlő PU-3/16-SW

Cikkszám: 8817

FESTO

poliamid (élelmiszeriparban nem megengedett az alkalmazása).

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

A legmagasabb megengedett nyomásérték a legmagasabb megengedett hőmérsékletre vonatkozik.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	4.65 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	20 mm
Belső átmérő	2.9 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.014 kg/m
Szín	fekete
Anyag megjegyzés	RoHS konform