

adapter AD-G3/8-3/8NPT-I

Cikkszám: 9397

FESTO

egyik oldalán belső menettel, másik oldalán külső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	11.5 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	25 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	22 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	38.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	25.3 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G3/8
Pneumatikus csatlakozás 2	3/8 NPT belső menet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	PVC
Material housing	Acél, ónozott