

# adapter AD-G1/2-1/2NPT-I

Cikkszám: 9398

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	14.3 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	40 Nm
Max. meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	28 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	47.9 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	51.89 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	1/2 NPT belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott