



fojtó-hangtompító GRU-1/8-B

Cikkszám: 9516

FESTO

Fojtószelep beépített hangtompítóval bizonyos fajta szelepek lefűtésének fojtására.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Fojtó-hangtompító funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1,000 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Material housing	Alumínium
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Gyártmány súlya	10 g
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	Alumínium présöntvény
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material adjusting screw	PA