

Gömbcsap QH-3/8

Cikkszám: 9542

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, binstabil
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Normál névleges átfolyás	7500 l/min

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	12 mm
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 228-1
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Névleges nyomás, PN armatúra	40
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:] szerint Inert gázok Víz - nem vízgőz semleges folyadékok további átfolyóközegek kérése
Közeghőmérséklet	-20 °C...150 °C
Terméksúly	185 g
Tömítések alapanyaga	FPM PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz, krómozott
Tengely alapanyaga	Sárgaréz