


gömbcsap QH-1

Cikkszám: 9545

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.
Ezt a típust vákuum üzemre is ajánljuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2/2 bistabil
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1
Működtetés fajtája	kézi
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Normál névleges átáramlás	33,000 l/min
Névleges méret	25 mm
Material housing	Sárgaréz
Tömítési elv	lág
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 228-1
Konstruktív felépítés	Gömbcsap
Névleges nyomás, technológiai szelep	30
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Közeg hőmérséklet	-20 ... 150 °C
Gyártmány súlya	830 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	Sárgaréz