

kettős csőcsonk E-G1/8-1/8NPT

Cikkszám: 9630

FESTO

2 tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	5.95 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	6 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	7 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	10.55 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	9.1 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 2	1/8 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform