

# kettős csőcsonk E-G1/2-1/2NPT

Cikkszám: 9633

FESTO

2 tömítő gyűrűvel.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	14.3 mm
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
1 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	40 Nm
2 pneumatikus csatlakozás max. meghúzási forgató nyomatéka	28 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	47.9 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	47.68 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	1/2 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform