


# Gyorsleürítő szelep SE-1/4-B

Cikkszám: 9686

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Gyors légtelenítés
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges áramlás leszellőzéskor: 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	1200 l/min
Normál névleges térfogatáram leszellőztetéskor 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi) nyomás esetén	960 l/min
Üzemi nyomás	0.5 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...75 °C
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Névleges szélesség	7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...75 °C
Terméksúly	100 g
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Tömítések alapanyaga	NBR