

Kör keresztmetszetű henger

DGS-25- -PPV


Cikkszám: 9831

Kifutó termék

FESTO

[mindkét oldalon beállítható véghelyzet-csillapítással.](#)

[Kifutó típus. 2016-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



Minta-ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 500 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Változatok | egyoldalú dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 1 ... 12 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 16 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 295 N |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |