

connettore di indicazione MFL-24DC/AC

Codice prodotto: 10004

FESTO

Con diodo luminoso (LED)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	15 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma B, a norma EN 175301-803 Conforme allo standard industriale (11 mm)
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Tensione d'esercizio nominale CA	24 V
Frequenza di rete	0 ... 60 Hz
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 15 %
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA6 rinforzato