

connettore di indicazione MFL-230AC

Codice prodotto: 10005

FESTO

Con diodo luminoso (LED)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso	14 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma B, a norma EN 175301-803 Conforme allo standard industriale (11 mm)
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Oscillazioni di tensione ammissibili	-20 % / +15 %
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	PA6 rinforzato