


strozzatore di scarico GRE-1/8-NPT

Codice prodotto: 10057

FESTO

Con silenziatore in metallo sinterizzato per lo strozzamento dello scarico in determinate valvole.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione strozzatore-silenziatore
Attacco pneumatico 1	1/8 NPT
Elemento di regolazione	Vite con testa a intaglio
Fissaggio	Avvitabile
Portata normale 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 70 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS