


Indicatore di pressione OH-8-GN

Codice prodotto: 10089

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio	-0.1 MPa...0.8 MPa -14.5 psi...116 psi
Pressione di lavoro	-1 bar...8 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Attacco pneumatico	Raccordo a nipplo spinato PK-3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)