



valvola pneumatica J-3-PK-3

Codice prodotto: 10772

FESTO

Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, bistabile
Portata nominale normale	100 l/min
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 8 bar
Costruzione	Valvola a spola
Diametro nominale	2,5 mm
Tempo di commutazione, inversione	7 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	75 g
Fissaggio	Su sottobase Su telaio di montaggio Con foro passante A scelta:
Attacco servopilotaggio 12	PK-3
Attacco servopilotaggio 14	PK-3
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 4	PK-3
Attacco pneumatico 5	PK-3
Materiale piastra filettata	Ottone PPS rinforzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Plastica Pressofusione di zinco