


kit assiale EAMM-A-D19-28A

Codice prodotto: 1081659

FESTO

Adatto per attuatori elettrici.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia trasferibile	1,1 Nm
Peso	80 g
Codice interfaccia, attuatore	D19A
Codice interfaccia, motore in	28A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS