



Ammorizzatore YSR-16-20

Codice prodotto: 10868

FESTO

regolabile, con possibilità di rabbocco olio



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	16
Corsa	20 mm
Ammortizzazione	regolabile Curva caratteristica costante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Max. velocità d'impatto	3 m/s
Tempo di reset breve	0,4 s
Tempo di reset lungo	1 s
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	20 mm
Max. forza d'arresto	1.600 N
Max. assorbimento di energia per corsa	32 J
Max. assorbimento di energia per ora	130.000 J
Max. energia residua	0,16 J
Forza di riposizionamento	20 N
Peso	240 g
Tipo fissaggio	con controdado
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato