



Ammorizzatore YSR-20-25

Codice prodotto: 10869

FESTO

regolabile, con possibilità di rabbocco olio



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	20
Corsa	25 mm
Ammortizzazione	regolabile Curva caratteristica costante
Posizione di montaggio	qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Max. velocità d'impatto	3 m/s
Tempo di reset breve	0,4 s
Tempo di reset lungo	1 s
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	25 mm
Max. forza d'arresto	2.500 N
Max. assorbimento di energia per corsa	62,5 J
Max. assorbimento di energia per ora	180.000 J
Max. energia residua	0,32 J
Forza di riposizionamento	25 N
Peso	420 g
Tipo fissaggio	con controdado
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio fortemente legato