



# ammortizzatore DYSR-32-60-Y5

Codice prodotto: 1138649

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	32
Corsa	60 mm
Ammortizzazione	Regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	3 m/s
Tempo di riposizionamento breve	0,6 s
Tempo di riposizionamento lungo	3 s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	60 mm
Max. forza d'arresto	6.400 N
Consumo max. di energia per corsa	384 J
Consumo max. di energia per ora	330.000 J
Energia residua max.	2 J
Forza di riposizionamento	18 N
Peso	1.355 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale stelo	acciaio altolegato, temprato