


Kit sensori di finecorsa SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

Codice prodotto: 1152497

FESTO

Con ponticello di montaggio, configurazione dei fori 30x130 mm, per attuatori con albero altezza 30 mm.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Angolare
Basato sulla norma	EN 60947-5-1 ISO 5211
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Principio di misurazione	Meccanico/elettrico Per sensore di finecorsa
Temperatura ambiente	-25 ... 80 °C
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Potere di rottura max. CA	1.770 VA
Potere di rottura max. CC	36 W
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 250 V
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 24 V
Sezione nominale conduttore collegabile	0,5 ... 1,5 mm ²
Fissaggio	Su flangia a norma ISO 5211 Con accessori
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	710 g
Informazioni sui materiali, corpo	Alluminio pressofuso verniciata
Informazioni sui materiali, accessori forniti non montati	Acciaio fortemente legato Acciaio inossidabile fortemente legato
Intervallo di regolazione, rilevamento angolare	0 ... 90 deg
Grado di protezione	IP67
Tensione di isolamento	250 V
Resistenza alle scariche elettriche	4 kV
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0
Grado di imbrattamento	3