


freno idraulico DYHR-16-40-Y5

Codice prodotto: 1155691

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Corsa	40 mm
Ammortizzazione	Regolabile
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,3 m/s
Velocità di avanzamento	0,2 ... 100 mm/s
Tempo di riposizionamento breve	0,8 s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Max. forza d'arresto	1.600 N
Consumo max. di energia per corsa	64 J
Consumo max. di energia per ora	100.000 J
Forza di spinta min.	160 N
Forza di spinta max.	1.600 N
Energia residua max.	0,16 J
Forza di riposizionamento	5,4 N
Peso	255 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale stelo	temprato Acciaio fortemente legato