



Elettrovalvola

MVH-5-1/4-S-B-VI

Codice prodotto: 116002

FESTO

con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, monostabile
Tipo di azionamento	elettrico
Portata nominale normale	1.300 l/min
Pressione di esercizio	0 ... 10 bar
Costruzione	Sede piattello
Riposizionamento	Molla meccanica
Grado di protezione	IP65
Diametro nominale	7 mm
Dimensione modulare	33 mm
Principio di tenuta	A inserto
Azionatore manuale	sì
Tipo di comando	prepilato
Direzione di flusso	non reversibile
Pressione di pilotaggio	1,5 ... 10 bar
Tempo di commutazione OFF	41 ms
Tempo di commutazione ON	19 ms
Valori caratteristici bobina	24V DC
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa filtrata non lubrificata, capacità filtrante 40 µm Aria compressa filtrata e lubrificata, capacità filtrante 40 µm
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/4
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 11	G1/4