



Elettrovalvola JMVH-5-1/4-S-B-VI

Codice prodotto: 116006

FESTO

con bobine magnetiche e azionatore manuale, senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/2, bistabile
Tipo di azionamento	elettrico
Portata nominale normale	1.600 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Costruzione	Sede piattello
Grado di protezione	IP65
Diametro nominale	10 mm
Dimensione modulare	33 mm
Principio di tenuta	A inserto
Azionatore manuale	sì
Tipo di comando	prepilato
Direzione di flusso	reversibile
Pressione di pilotaggio	2 ... 10 bar
Tempo di commutazione	18 ms
Valori caratteristici bobina	24V DC
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 40 µm, lubrificata o non lubrificata Vuoto
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Fluido di pilotaggio	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 40 µm, lubrificata o non lubrificata
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/4
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 11	G1/4
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici