

# cilindro rotondo

## EG-16- -


Codice prodotto: 11648

FESTO

Con ritorno a molla



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 80 mm
Diametro pistone	16 mm
Ammortizzazione	Senza ammortizzazione
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio	2 ... 8 bar
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in spinta	121 N
Attacco pneumatico	G1/8