


manometro PAGL-HP3-63-60-G14

Codice prodotto: 1166938

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 60 bar
Scala del manometro	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Conforme alla norma	EN 837-1
Dimensioni nominali manometro	63
Costruzione	Manometro a molla tubolare
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Gas inerti Liquidi neutri
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 6 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Fattore carico variabile	0,66
Classe di precisione di misurazione	1,6
Grado di protezione	IP65
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Temperatura del fluido	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	G1/4
Materiali a contatto con fluidi	Ottone
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale finestrella	PS
Colore corpo contenitore	Argento
Peso	80 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno
Scala	Tripla scala bar (esterno) MPa (esterno) psi (interno)