


valvola unidirezionale H-1/4-B

Codice prodotto: 11689

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione antiritorno
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Fissaggio	Avvitabile
Pressione d'esercizio Mpa	0,04 ... 1,2 MPa
Pressione d'esercizio	0,4 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Portata nominale normale 1 -> 2 da 6 a 5 bar	1.000 l/min
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Fluido di pilotaggio	LX1
Coppia di serraggio max.	11 Nm
Peso	25,4 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR