

Ammortizzatore DYEF-M6-Y1

Codice prodotto: 1179831

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | M6 |
| Corsa | 1.5 mm |
| Ammortizzazione | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica in entrambe le estremità senza battuta fissa metallica |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Rilevamento posizione | Senza |
| Velocità max. d'impatto | 0.8 m/s |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Lunghezza ammortizzatore | 1.5 mm |
| Consumo di energia max. per corsa | 0.08 J |
| Peso prodotto | 6 g |
| Tipo di montaggio | Tramite controdado |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale corpo | Acciaio fortemente legato |