


# ammortizzatore DYEF-M14-Y1

Codice prodotto: 1179863

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	M14
Corsa	1,2 mm
Ammortizzazione	Ammortizzatore P senza battuta fissa metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	0,8 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Corsa di decelerazione	1,2 mm
Consumo max. di energia per corsa	0,45 J
Peso	82,5 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio fortemente legato