



Elettrovalvola

MVH-5/3G-1/8-S-B-VI

Codice prodotto: 118800

FESTO

con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/3 chiusa
Tipo di azionamento	elettrico
Portata nominale normale	1.000 l/min
Pressione di esercizio	-0,9 ... 10 bar
Costruzione	Valvola a spola Sede piattello
Riposizionamento	Molla pneumatica
Diametro nominale	8 mm
Funzione di scarico	strozzabile
Principio di tenuta	A inserto
Tipo di comando	prepilato
Alimentazione pressione di pilotaggio	esterna
Direzione di flusso	reversibile
Tempo di commutazione OFF	30 ms
Tempo di commutazione ON	30 ms
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata, capacità filtrante 5 µm
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo fissaggio	con foro passante
Attacco scarico servopilotaggio 82	M5
Attacco scarico servopilotaggio 84	M5
Attacco pneumatico 1	Sottobase G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Attacco pneumatico 3	Sottobase G1/8
Attacco pneumatico 4	G1/8
Attacco pneumatico 5	Sottobase
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici