



# Elettrovalvola

## MVH-5/3B-1/8-S-B-VI

Codice prodotto: 118802

FESTO

con bobina e azionatore manuale, senza connettore.



## Foglio dati

| Caratteristica                        | Valore   |
|---------------------------------------|--|
| Funzione valvola                      | 5/3, alimentata                                  |
| Tipo di azionamento                   | elettrico  |
| Portata nominale normale              | 1.000 l/min                                      |
| Pressione di esercizio                | -0,9 ... 10 bar                                  |
| Costruzione                           | Valvola a spola<br>Sede piattello                |
| Riposizionamento                      | Molla pneumatica                                 |
| Diametro nominale                     | 8 mm   |
| Funzione di scarico                   | strozzabile                                      |
| Principio di tenuta                   | A inserto  |
| Tipo di comando                       | prepilato  |
| Alimentazione pressione di pilotaggio | esterna  |
| Direzione di flusso                   | reversibile                                      |
| Tempo di commutazione OFF             | 50 ms  |
| Tempo di commutazione ON              | 40 ms  |
| Fluido di esercizio                   | Aria compressa filtrata, capacità filtrante 5 µm |
| Temperatura del fluido                | -5 ... 50 °C                                     |
| Temperatura ambiente                  | -5 ... 50 °C                                     |
| Tipo fissaggio                        | con foro passante                                |
| Attacco scarico servopilotaggio 82    | M5   |
| Attacco scarico servopilotaggio 84    | M5   |
| Attacco pneumatico 1                  | Sottobase<br>G1/8                                |
| Attacco pneumatico 2                  | G1/8   |
| Attacco pneumatico 3                  | Sottobase<br>G1/8                                |
| Attacco pneumatico 4                  | G1/8   |
| Attacco pneumatico 5                  | Sottobase  |
| Avvertenza sul materiale              | contiene lubrificanti siliconici                 |